


## TECNICA DI STRATIFICAZIONE per casi singoli, piccoli ponti, intarsi e faccette



**Tender bond**



**Tender paste opaque**



Il grado di adesione tra metallo e composito risulta molto elevato grazie al "Tender Bond" metal primer e al nuovo opaco in pasta, "Tender paste opaque".



**Dentine opache  
Tender**



**Applicazione  
dentine HFO**



**Intensivi &  
caratterizzazioni**



**Smalti generici e  
opalescenti**

FILE: TENDER A5 ITV - 11-04

## TENDER PINK OPAQUE per opacizzare gli scheletrati



Opaco in pasta rosa fotopolimerizzabile, con formula speciale contenente anche l'adesivo, per mascherare la struttura metallica degli scheletrati.

## OFFERTE ECCEZIONALI

TENDER 10 OF  
Enamel plus Tender Kit  
+ TENDERFLASK muffola  
+ TEMPSMK Kit silicini omaggio

a soli  
**799 € + iva**

TENDER 10 OF  
Enamel plus Tender Kit  
+ CHC scaldia siringhe  
+ TENDERFLASK muffola omaggio  
+ TEMPSMK Kit silicini omaggio


a soli  
**1099 € + iva**

**ENAMEL plus**  
**HFO**  
**TENDER**

LA COMBINAZIONE VINCENTE

**TENDER:** massa dentina ad alta elasticità  
STESSE CARATTERISTICHE DELLA DENTINA NATURALE

**HFO:** massa smalto ad alta resistenza  
STESSE CARATTERISTICHE DELLO SMALTO NATURALE



## NEW TENDER FLASK

Tempo di lavorazione 70 % in meno

**Tender  
news**



## NEW TENDER KIT ref. TENDER 10 OF

ENAMEL PLUS TENDER KIT INTRODUTTIVO:  
6 smalti HFO: GE1, GE2, GE3, IM, OBN, OW  
4 dentine HFO: UD2 (A2), UD3 (A3), UD4 (A4), UD5  
7 dentine Tender: T2, T3, T4, T5, MW, MO, MY  
2 opachi in pasta - metal primer - ritenzioni  
+ GLASS CONNECTOR E FLOW TRASPARENTE  
+ COSSHINY-YL KIT LUCIDATURA  
+ TEMPF ADESIVO PER CORREZIONI  
+ CONDIZIONATORE ED ISOLANTE  
+ 10 CARTELLE COLORE  
+ CERA FLEX BIANCA E VERDE

a soli  
**599 € + iva**

estetica  
**M**  
GRUPPO  
**MICERIUM**

MICERIUM S.p.A. 16030 Avegno (GE)  
Tel. 0185 7887 870 • Fax 0185 7887 970 • e-mail: micerium@micerium.it • www.micerium.it

# TECNICA DI STAMPAGGIO CON MUFFOLA

per ponti estesi, protesi combinata, removibile, perio-overdenture

Facile: modellazione in cera anzichè in composito  
 Veloce: tempo di lavorazione 70% in meno  
 Accurato: migliore superficie



1 Ceratura



2 Fissaggio in muffola silicone 95 shores



3 Controstampo in silicone trasparente per smalto



4 Tagli dentinali ceratura per secondo controstampo



5 Stampi in silicone per dentina e smalto\*



6 Primer e opaco



\* E' possibile in alternativa eseguire un solo controstampo e modellare manualmente la dentina HFO o stamparla nello stesso stampo, fresando quindi i tagli per lo smalto



7 Stratificazione Tender



8 Zeppatura dentina HFO



9 Dentina dopo stampaggio



10 Opalescenze, intensivi e caratterizzazioni



11 Zeppatura smalto e riapertura muffola



12 Lavoro ultimato dal Sig. D. Rondoni

## TENDER FLASK

muffola speciale in plexiglass per composito



a soli **499 € + iva**



**TENDER FLASK**  
 Muffola in plexiglass:  
 1 base  
 2 coperchi  
 2 inserti

a soli **249 € + iva**

Listino 299 € + iva

**CHC**  
 per mantenere il composito ad una temperatura ideale (37°-39°C) specie per la tecnica di stampaggio

1 base universale  
 2 coperchi con differenti altezze



2 cm.  
 per inferiori e superiori senza palato

2,5 cm.  
 per superiori con palato in scheletrato



2 inserti speciali per ridurre consumi di materiale

